

Dây điện cực tạm thời	TC-114 C	TC-115 C	TC-116 C	TC-116 Screw	TC-116 S-SL
Nhà cung cấp	Biotronik				
Đường kính ống thông	4F	5F	6F	6F	6F
Độ dài (cm)	114				
Số cực	2				4
Cực tính	lưỡng cực				lưỡng cực/ lưỡng cực
Khoảng cách giữa các cực (mm)	7			11	7 và 30
khoảng cách nhĩ-thất (mm)					130
Đường cong	Courmand			thẳng	
Cực đầu					
Diện tích tạo nhịp (mm2)	15	19	25		25
Chất liệu	thép không gỉ				
Cực nhả					
Diện tích tạo nhịp (mm2)	12	15	19		19
Chất liệu	thép không gỉ				
Chất thân dây	polyamide opaque				
Phích nối	phích an toàn 2x 2mm				phích an toàn 4x 2mm
Đơn vị	hộp với 5 đơn vị, 1 dây				

Dây điện cực tạm thời	Spike LC 2S/5 C	Spike LC 2S/4 C
Nhà cung cấp	Fiab	
Số cực	2	
Khoảng cách giữ các cực	5 hoặc 10	
Đường cong	Courmand	
Chất liệu điện cực	AISI stainless steel (thép không gỉ)	
Trở kháng	≤3 Ohms	
Chất liệu thân dây	Pebax (Shore 70/40)	
Đường kính	5 French	4 French
Diện tích (đầu/nhẫn) - mm2	12.3/10.5	9.2/8.5
Độ dài - cm	125	90
Phích nối	Touch proof 2 mm plugs, gold plated	
Đơn vị	5 đơn vị/ hộp	

Dây điện cực tạm thời (Vascor)	VascoStim	Balloon
Nhà cung cấp	Vascomed	Vascor
Đường kính	5F, 6F	5F
Diện tích điện cực: nhả/đầu (mm2)	15/19, 19/25	15/19
Khoảng cách giữa các cực (mm)	7	10
Chất liệu	thép không gỉ	thép không gỉ
Bề dài (cm)	114	110
Chất cách điện	Polyamide	Polyurethane
Điện trở (Ohm)	<60	<60
Phích nối	2 mm an toàn	2 mm, 2 mm an toàn
Hình dạng đoạn đầu	Straight Courmand Atrial J	Straight J. S

Chỉ điện tim	Vascowire break	Vascowire BI
Nhà cung cấp	Vascomed	
Chỉ định	Chỉ điện tim là dây tạo nhịp tạm thời thượng tâm mạc dùng để hỗ trợ hậu phẫu và theo dõi nhịp tim sau khi giải phẫu lồng ngực	
Điện cực		
Chất liệu	thép không gỉ	
Khoảng cách điện cực đầu và nhả	10 mm	
Dây dẫn điện		
Chất liệu	thép không gỉ	
Chất cách điện	PE blue	PE, transparent/blue
Kim		
Chất liệu	thép không gỉ	
Bề dài kim thượng tâm mạc	26 mm	20 mm
Bề dài kim ngực	87 mm, break-off design	80 mm, break-off design
Đường kính kim ngực	1 mm	2,4 mm
Bề dài dây điện cực	600 mm	402-419: 600 mm 402-422: 2500 mm
Đơn vị	hộp với 12 đơn vị, 2 dây mỗi đơn vị	hộp với 12 đơn vị, 1 dây mỗi đơn vị